

Dyna Col AC304AP to skoncentrowany bufor eliminujący IPA, przeznaczony do stosowania na maszynach arkuszowych i rolowych w druku offsetowym. Środek ten jest zaprojektowany, aby wyeliminować alkohol izopropylowy i oferuje dużą swobodę w wyborze dawkowania. Wysoce zalecany gdy dochodzi do odkładania komponentów farby na płytach, co powoduje problemy. Dyna Col AC304AP zawiera skuteczne środki konserwujące płytę i aktywne inhibitory korozji.

Dyna Col AC304AP spełnia wymagania określone przez wiodących producentów maszyn drukarskich i został zaprojektowany tak, aby uzyskać zgodę zatwierdzoną przez ISEGA na użycie go do produkcji opakowań z bezpośrednim kontaktem z żywnością.

2-3% dawka tego produktu może zastąpić do 12% alkoholu izopropylowego. Produkt nadaje się do wody o twardości 8-16 °dH (skala niemiecka). Zalecane dozowanie to 2-3% (obj./obj.), co daje wartość pH 4,8-5,2, w zależności od twardości wody. Zalecana dawka może wynosić od 2% (miękka woda) i 3% (twarda woda). Na każdy 1% koncentratu wzrasta przewodność około 392 µS / cm.

Charakterystyka:

- Natychmiastowe wydruki o wysokiej rozdzielczości dzięki optymalnemu transferowi farby;
- Szeroka swoboda dozowania;
- Zapobiega problemom związanym z osadzaniem się wapnia na wałkach i płytach;
- Zapobiega cofaniu się farby na wałki wodne;
- W pełni kontrolowana absorpcja wody przez farbę;
- Szybsze i czystsze rozruchy;

Dozowanie:

Przed dodaniem Dyna Col AC304AP ważne jest, aby najpierw opróżnić i wyczyścić system obiegu bufora. Ważny jest również stan systemu nawilżania. Sprawdź, czy urządzenie do dozowania bufora jest dokładne i zastosuj właściwe dawkowanie. Do dokładnej kontroli dozowania zaleca się pomiary przewodności.

Wskazane jest sprawdzenie ustawień walców układu nawilżania. Podczas zmniejszania lub eliminowania IPA może być konieczne ustawienie wałka pomostowego.

Opakowania:

20, 200 i 1000 litrowe pojemniki / beczki/ kontenery