

Dyna Col AC304ME to skoncentrowany bufor eliminujący IPA, przeznaczony do stosowania na maszynach arkuszowych i rolowych w druku offsetowym. Dyna Col AC304ME oferuje doskonałą kompatybilność z większością nowoczesnych farb offsetowych na bazie oleju i specjalnych, takich jak UV i LED-UV. Szczególnie zalecany, przy niestabilnym poziomie pH.

Dyna Col AC304ME zawiera skuteczne środki konserwujące płytę i aktywne inhibitory korozji. Środek ten spełnia wymagania stawiane przez wiodących producentów maszyn i został zaprojektowany zgodnie z certyfikatem ISEGA, na wytwarzanie materiałów opakowaniowych posiadających pośredni kontakt z żywnością.

2-3% dawka tego produktu może zastąpić do 12% alkoholu izopropylowego. Produkt nadaje się do wody o twardości 8-16 °dH (skala niemiecka). Zalecane dozowanie to 2-3% (obj./obj.), co daje wartość pH 4,8-5,2, w zależności od twardości wody. Zalecana dawka może wynosić od 2% (mięka woda) i 3% (twarda woda). Na każdy 1% koncentratu wzrasta przewodność około 540 µS / cm.

Charakterystyka:

- Natychmiastowe odbitki o wysokiej gęstości dzięki optymalnemu przenoszeniu farby;
- Zapobiega problemom związanym z osadzaniem się wapnia na wałkach;
- Zapobiega sprzęganiu farby z rolkami tłumiącymi;
- W pełni kontrolowany balans woda-farba;
- Szybsze i czystsze rozruchy;

Podanie:

Przed dodaniem Dyna Col AC304ME ważne jest, aby opróżnić i oczyścić zbiornik i układ, w którym pracuje roztwór. Sprawdź czy urządzenie dozujące roztwór jest skalibrowane i zastosuj odpowiednią dawkę. Zaleca się precyzyjną kontrolę pomiarów przewodności dawki. Przy zmniejszaniu lub eliminowaniu IPA możliwa jest korekta ustawień walca „pomostowego”.

Opakowania:

20, 200 i 1000 litrowe pojemniki / beczki/ kontenery